



Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M4X8

Cikkszám	24540.040.008
Márka	-
UBB	950353133602
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633187
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M4
Hossz	8 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
DIN	963
ISO	≈2009
NEN	≈2370

Műszaki specifikációk

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Tővigmenetes L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	8
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Műszaki rajz

