



Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M4X60

Cikkszám	24540.040.060
Márka	-
UBB	950353134774
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633323
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M4
Hossz	60 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ISO	≈2009
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NEN	≈2370
NF	≈E25-123

Műszaki specifikációk

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Tővigmenetes L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	60
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Műszaki rajz

