



Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M4X80

Cikkszám	24540.040.080
Márka	-
UBB	950353134931
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633347
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M4
Hossz	80 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NF	≈E25-123
DIN	963
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NEN	≈2370

Műszaki specifikációk

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Tővigmenetes L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	80
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Műszaki rajz

