



Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M5X30

Cikkszám	24540.050.030
Márka	-
UBB	950353135847
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633460
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M5
Hossz	30 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	963
BS	≈4183
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
NF	≈E25-123

Műszaki specifikációk

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Tővigmenetes L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	30
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Műszaki rajz

