



Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M5X70

Cikkszám	24540.050.070
Márka	-
UBB	950353136423
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633545
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M5
Hossz	70 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	963
ISO	≈2009
BS	≈4183
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M

Műszaki specifikációk

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Tővigmenetes L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	70
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Műszaki rajz

