



Hornyos sülyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M16X80

Cikkszám	24540.160.080
Márka	-
UBB	950353142447
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634375
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M16
Hossz	80 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Sülyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
NEN	≈2370

Műszaki specifikációk

d-D	M16
Thread length (min.)	58
dk (max.)	29
Tővigmenetes L ≤	70
k (max.)	8
L (mm)	80
n	5
P	2
t (min.)	3.2

Műszaki rajz

