



Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M16X100

Cikkszám	24540.160.100
Márka	-
UBB	950353142694
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634399
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M16
Hossz	100 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NF	≈E25-123
BS	≈4183
DIN	963
ISO	≈2009
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M

Műszaki specifikációk

d-D	M16
Thread length (min.)	58
dk (max.)	29
Tővigmenetes L ≤	70
k (max.)	8
L (mm)	100
n	5
P	2
t (min.)	3.2

Műszaki rajz

