



Hornyos sülyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott fekete passzívált 4.8 M5X25

Cikkszám	24565.050.025
Márka	-
UBB	950353913664
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635457
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M5
Hossz	25 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Sülyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott fekete passzívált
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
DIN	963
BS	≈4183
NF	≈E25-123

Műszaki specifikációk

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Tővigmenetes L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	25
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Műszaki rajz

