



Hornyos trapézfejű csavar DIN 85 Acél Horganyzott 4.8 M4X30

Cikkszám 24640.040.030

Márka -

UBB 950353154079

UNSPSC 31161504

EAN 8715492637369

csom. 500 Csak bontatlan
csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M4
Hossz	30 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Szabványok

DIN	85
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1603
NF	≈E25-128
BS	≈4183
ISO	≈1580

Műszaki specifikációk

d-D	M4
Thread length (min.)	38
dk (max.)	8
Tővigmenetes L ≤	40
k (max.)	2.4
L (mm)	30
n	1.2
P	0.7
t (min.)	1

Műszaki rajz

