

Hornyos trapézfejű csavar DIN 85 Acél Horganyzott 4.8 M6X12



Cikkszám	24640.060.012
Márka	-
UBB	950353155308
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637659
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő (d-D)	M6
Hosszúság (L) (mm)	12
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Trapézfej
Anyag (hossz)	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NF	≈E25-128
BS	≈4183
ISO	≈1580
DIN	85
ASME	≈B18.6.7M

Műszaki specifikációk

Thread length (min.)	38
d_k (max.)	12
Tővigmenetes $L \leq$	40
k (max.)	3.6
n	1.6
P	1
t (min.)	1.4

Műszaki rajz

