



Kereszthornos süllyesztett fejű csavar, Pozidriv DIN 965 A-Z Acél Horganyzott 4.8 M3X45

Cikkszám 24672.030.045

Márka -

UBB 500654335214

UNSPSC 31161504

EAN 8712423010666

csom. 1000 Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő (d-D)	M3
Hosszúság (L) (mm)	45
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Pozidriv
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag (hossz)	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ISO	7046-1-Z
DIN	965 A-Z
NF	E25-119-1

Műszaki specifikációk

Thread length (min.)	19
d_k (max.)	5.6
Tövigmenetes $L \leq$	22
k (max.)	1.65
Kereszthornok száma	1
P	0.50

Műszaki rajz

