



Lencsefejű, hornyolt, lemezcsavar DIN 7973 C Acél Nikkelbevonatos ST2,9X19MM

Cikkszám	26040.029.019
Márka	-
UBB	950352051607
UNSPSC	31161507
EAN	8715492651341
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	2.9 mm
Hossz	19 mm
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett ovális fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Nikkelbevonatos
Menetek	Önmetsző menet
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Szabványok

DIN	7973 C
ISO	1483 C
BS	4174
NF	E25-661 C

Műszaki specifikációk

D (mm)	2.9
dk	5.5
f ≈	0.9
k ≈	1.7
L (mm)	19
n	0.8
P	1.5

Műszaki rajz

