



D-fejű, csillag kulcsnyílású lemezcsavar ISO 14585 C Acél Horganyzott fekete passzívált ST5,5X25MM

Cikkszám 26503.055.025

Márka -

UBB 500654573970

UNSPSC 31162400

EAN 8712423019294

csom. 500 Csak bontatlan
csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	5.5 mm
Hossz	25 mm
Behajtási tulajdonságok	Hat-karéjos
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott fekete passzívált
Menetek	Önmetsző menet

Szabványok

ISO 14585 C

Műszaki specifikációk

D (mm)	5.5
dk (max.)	11
k (max.)	4
L (mm)	25
P	1.8
Kulcsnyílás	25

Műszaki rajz

