



D-fejű, csillag kulcsnyílású lemezcsavar ISO 14585 C Acél Horganyzott fekete passzívált ST6,3X19MM

Cikkszám 26503.063.019

Márka -

UBB 500654574135

UNSPSC 31162400

EAN 8712423019317

csom. 500 Csak bontatlan
csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	6.3 mm
Hossz	19 mm
Behajtási tulajdonságok	Hat-karéjos
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott fekete passzívált
Menetek	Önmetsző menet

Szabványok

ISO 14585 C

Műszaki specifikációk

D (mm)	6.3
dk (max.)	12
k (max.)	4.6
L (mm)	19
P	1.8
Kulcsnyílás	30

Műszaki rajz

