



**Süllyesztettfejű, csillag
kulcsnyílású lemezcsavar
ISO 14586 C Acél
Horganyzott fekete
passzívált ST3,5X8MM**

Cikkszám	26523.035.008
Márka	-
UBB	500654575041
UNSPSC	31161507
EAN	8712423019409
csom. 1000	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	3.5 mm
Hossz	8 mm
Behajtási tulajdonságok	Hat-karéjos
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott fekete passzívált
Menetek	Önmetsző menet

Szabványok

ISO	14586 C
-----	---------

Műszaki specifikációk

D (mm)	3.5
dk (max.)	7.3
k (max.)	2.35
L (mm)	8
P	1.3
Kulcsnyílás	15

Műszaki rajz

