

MAXXFAST Univerzális facsavar, keresztthornyos, D fejű Acél Horganyzott 4,5X40MM (25)



Cikkszám	30025.045.040
Márka	-
UBB	500512453357
UNSPSC	31161508
EAN	8715494273657
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	4.5 mm
Hossz	40 mm
Behajtási tulajdonságok	Pozidriv
Fej alak	Domborított hengeres fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Info	Csak teli doboz.F=9mm csak akkor, ha L≥40mm.A 3mm és 3,5mm-es méretek struktúrlis fakötésekhez valók, így nem CE jelölésűek

Szabványok

Műszaki specifikációk

D (mm)	4.5
dk	9
F	9
k	3.2
L (mm)	40
Keresztthornyok száma	2

Műszaki rajz



