

## MaxxFast Univerzális fa építő csavar, ttap®, süllyesztett fejű Acél Horganyzott sárga passzívált 6X220MM (138)



|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Cikkszám | 30225.060.220            |
| Márka    | -                        |
| UBB      | 500512282996             |
| UNSPSC   | 31161508                 |
| EAN      | 8715494286701            |
| csom. 50 | Csak bontatlan csomagban |

### Műszaki adatok

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Átmérő                  | 6 mm                                         |
| Hossz                   | 220 mm                                       |
| Behajtási tulajdonságok | ttap®                                        |
| Fej alak                | Flange head                                  |
| Anyag                   | Acél                                         |
| Felületkezelés          | Horganyzott sárga passzívált                 |
| Info                    | Csak teli doboz.F=9mm csak akkor, ha L≥40mm. |

### Szabványok

### Műszaki specifikációk

|          |     |
|----------|-----|
| D (mm)   | 6   |
| dk       | 15  |
| F        | 9   |
| k        | 3.3 |
| L (mm)   | 220 |
| Sz. ttap | 30  |
| S        | 138 |

### Műszaki rajz

