



Süllyesztett fejű, önfúró, keresztthornyos lemezcsavar, Phillips DIN 7504 O-H Acél Horganyzott ST3,5X22MM

Cikkszám	31830.035.022
Márka	-
UBB	500645281642
UNSPSC	31161507
EAN	8717077074934
csom. 1000	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	3.5 mm
Hossz	22 mm
Behajtási tulajdonságok	Phillips
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Önmetsző menet
Info	Max. befogási hossz $KL = L - L_1$. Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Szabványok

DIN	7504-O H
ISO	15482 H

Műszaki specifikációk

D (mm)	3.5
dk	6.8
L (mm)	22
L1 ≈	5
Keresztthornyok száma	2
P	1.3

Műszaki rajz

