



## Kúpos csapszeg, belső menettel, köszörült DIN 7978 A Esztergált acél 6X20MM

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Cikkszám | 39012.060.020            |
| Márka    | -                        |
| UBB      | 500644915794             |
| UNSPSC   | 31163205                 |
| EAN      | 8717077040991            |
| csom. 25 | Csak bontatlan csomagban |

### Műszaki adatok

|        |                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Átmérő | 6 mm                                                                                      |
| Hossz  | 20 mm                                                                                     |
| Anyag  | Esztergált acél                                                                           |
| Info   | d1x L: A névleges hossz (L) magába foglalja a lekerekített végek méretét is (js15 tűrés). |

### Szabványok

|     |          |
|-----|----------|
| NEN | ≈2463    |
| ISO | ≈8736-A  |
| NF  | ≈E27-479 |
| DIN | 7978-A   |

### Műszaki specifikációk

|        |     |
|--------|-----|
| a ≈    | 0.8 |
| d1     | 6   |
| d2     | 4   |
| D (mm) | 6   |
| L (mm) | 20  |
| r ≈    | 4   |
| t1     | 6   |

### Műszaki rajz

