


Hasított illesztőszeg, kis terhelésre ISO 13337 Rugóacél 420-560 HV30 2,5X12MM



Cikkszám	39060.025.012
Márka	-
UBB	950359890783
UNSPSC	31163201
EAN	8715492794994
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	2.5 mm
Hossz	12 mm
Anyag	Rugóacél

Anyag, műszaki jellemzők

Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.A d(névl.) furat átmérőhöz a H12 tűrésmező ajánlott.a: a 8mm méret fölötti illesztőszegek egy oldalon 15°-ban lesarkított éllel rendelkeznek.
------	---

Szabványok

ISO	13337
DIN	7346

Műszaki specifikációk

a	0.25
a (min.)	0.25
d1 (max.)	2.9
d1 (min.)	2.8

Műszaki rajz

d2 ≈	2.3
D (mm)	2.5
L (mm)	12
s	0.25
V	2.4

