


Hasított illesztőszeg, nagy terhelésre ISO 8752 Rugóacél 420-560 HV30 5X22MM



Cikkszám	39100.050.022
Márka	-
UBB	500645334615
UNSPSC	31163201
EAN	8717077080461
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	5 mm
Hossz	22 mm
Anyag	Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők	420-560 HV30

Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement. V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.A d(névl.) furat átmérőhöz a H12 tűrésmező ajánlott.
------	---

Szabványok

DIN	1481
BS	7060
NEN	2458
ISO	8752

Műszaki specifikációk

a (min.)	0.9
d1 (max.)	5.6
d1 (min.)	5.4
d2 ≈	3.4
D (mm)	5
L (mm)	22
s	1
V	17.54

Műszaki rajz

