

Hasított illesztőszeg, nagy terhelésre ISO 8752 Rugóacél 420-560 HV30 Horganyzott 5X24MM



Cikkszám	39105.050.024
Márka	-
UBB	500649081014
UNSPSC	31163201
EAN	8717077256521
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

d (nom.)	5
Átmérő (mm)	5
Hosszúság (Inch - ft)	24
Megjegyzések	V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN. A d(névl.) furat átmérőhöz a H12 tűrésmező ajánlott.
Anyag (hossz)	Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz)	420-560 HV30
Felületkezelés	Horganyzott

Szabványok

BS	7060
NEN	2458
ISO	8752
DIN	1481

Műszaki specifikációk

$d_2 \approx$	3.4
s	1
V	17.54
a (min.)	0.9
d_1 (min.)	5.4
d_1 (max.)	5.6

Műszaki rajz

