


Hasított illesztőszeg, nagy terhelésre ISO 8752 Rugóacél 420-560 HV30 Horganyzott 5X26MM



Cikkszám	39105.050.026
Márka	-
UBB	500649081196
UNSPSC	31163201
EAN	8717077256538
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	5 mm
Hossz	26 mm
Anyag	Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők	420-560 HV30
Felületkezelés	Horganyzott
Info	V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.A d(névl.) furat átmérőhöz a H12 tűrésmező ajánlott.

Szabványok

BS	7060
NEN	2458
DIN	1481
ISO	8752

Műszaki specifikációk

a (min.)	0.9
d1 (max.)	5.6
d1 (min.)	5.4
d2 ≈	3.4
D (mm)	5
L (mm)	26
s	1
V	17.54

Műszaki rajz

