


Hasított illesztőszeg, nagy terhelésre ISO 8752 Rugóacél 420-560 HV30 Horganyzott 6X10MM



Cikkszám	39105.060.010
Márka	-
UBB	500649081436
UNSPSC	31163201
EAN	8717077256569
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	6 mm
Hossz	10 mm
Anyag	Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők	420-560 HV30
Felületkezelés	Horganyzott
Info	V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.A d(névl.) furat átmérőhöz a H12 tűrésmező ajánlott.

Szabványok

ISO	8752
BS	7060
DIN	1481
NEN	2458

Műszaki specifikációk

a (min.)	1.2
d1 (max.)	6.7
d1 (min.)	6.4
d2 ≈	4
D (mm)	6
L (mm)	10
s	1.2
V	26.04

Műszaki rajz

