


Hasított illesztőszeg, nagy terhelésre ISO 8752 Rugóacél 420-560 HV30 Horganyzott 6X12MM



Cikkszám	39105.060.012
Márka	-
UBB	500649081501
UNSPSC	31163201
EAN	8717077256576
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	6 mm
Hossz	12 mm
Anyag	Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők	420-560 HV30
Felületkezelés	Horganyzott
Info	V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.A d(névl.) furat átmérőhöz a H12 tűrésmező ajánlott.

Szabványok

BS	7060
DIN	1481
NEN	2458
ISO	8752

Műszaki specifikációk

a (min.)	1.2
d1 (max.)	6.7
d1 (min.)	6.4
d2 ≈	4
D (mm)	6
L (mm)	12
s	1.2
V	26.04

Műszaki rajz

