



Teljes hosszában, kúposan hornyolt csapszeg DIN 1471 Esztergált acél 2X6MM

Cikkszám	39710.020.006
Márka	-
UBB	950359125347
UNSPSC	31163215
EAN	8715492823960
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	2 mm
Hossz	6 mm
Anyag	Esztergált acél
Info	V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.A d1(névl.) furat átmérőhöz a H11 tűrésmező ajánlott.A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket (js15 tűrés).

Szabványok

DIN	1471
ISO	≈8744
NEN	≈2602

Műszaki specifikációk

c ≈	0.25
d1	2
d2 ≈	2.15
D (mm)	2
L (mm)	6
r ≈	2
Tűrés	h9
V	2.85

Műszaki rajz

