


Teljes hosszában, kúposan hornyolt csapszeg DIN 1471 Esztergált acél 4X28MM



Cikkszám	39710.040.028
Márka	-
UBB	500645362665
UNSPSC	31163215
EAN	8717077083356
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

d1	4
Átmérő (mm)	4
Hosszúság (Inch - ft)	28
Anyag (hossz)	Esztergált acél
Megjegyzések	V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN. A d1(névl.) furat átmérőhöz a H11 tűrésmező ajánlott. A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket (js15 tűrés).

Szabványok

DIN	1471
ISO	8744
NEN	2602

Műszaki specifikációk

c ≈	0.5
r ≈	4
Tűrés	h11
d ₂ ≈	4.25
V	10.6

Műszaki rajz

