

Teljes hosszában, kúposan hornyolt csapszeg DIN 1471 Esztergált acél 4X32MM



Cikkszám	39710.040.032
Márka	-
UBB	500645362749
UNSPSC	31163215
EAN	8717077083363
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	4 mm
Hossz	32 mm
Anyag	Esztergált acél
Info	V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.A d1(névl.) furat átmérőhöz a H11 tűrésmező ajánlott.A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket (js15 tűrés).

Szabványok

ISO	≈8744
DIN	1471
NEN	≈2602

Műszaki specifikációk

c ≈	0.5
d1	4
d2 ≈	4.25
D (mm)	4
L (mm)	32
r ≈	4
Tűrés	h11
V	10.6

Műszaki rajz

