



Teljes hosszában, párhuzamosan hornyolt csapszeg, letöréssel DIN 1473 Esztergált acél 4X30MM

Cikkszám	39730.040.030
Márka	-
UBB	950359660509
UNSPSC	31163215
EAN	8715492826114
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	4 mm
Hossz	30 mm
Anyag	Esztergált acél
Info	V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.A d1(névl.) furat átmérőhöz a H11 tűrésmező ajánlott.A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket (js15 tűrés).

Szabványok

NEN	≈2604
DIN	1473
ISO	≈8740

Műszaki specifikációk

c ≈	0.4
d1	4
d2 ≈	4.25
D (mm)	4
f ≈	1.8
L (mm)	30
r ≈	4
Tűrés	h11
V	10.6

Műszaki rajz

