

Fél hosszában, ellentétesen hornyolt csapszeg DIN 1474 Esztergált acél 10X20MM



Cikkszám	39740.100.020
Márka	-
UBB	500645376608
UNSPSC	31163215
EAN	8717077084759
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	10 mm
Hossz	20 mm
Anyag	Esztergált acél
Info	V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.A d1(névl.) furat átmérőhöz a H11 tűrésmező ajánlott.A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket (js15 tűrés).

Szabványok

NEN	≈2605
ISO	≈8741
DIN	1474

Műszaki specifikációk

c ≈	1.2
d1	10
d2 ≈	10.4
D (mm)	10
L (mm)	20
r ≈	10
Tűrés	h11
V	63.2

Műszaki rajz

