

Hatlapfejű tövigmenetes
csavar DIN ≈933 Titanium
Gr.2 M10X40

Cikkszám	45910.100.040
Márka	-
UBB	952351310919
UNSPSC	31161620
EAN	8715492838865
csom. 5	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M10
Hossz	40 mm
Osztály	Gr.2
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Titanium
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	A nagy százalék tisztá titánt tartalmazó Titanium ASTM Grade 2 (anyagszám 3.7035), kiváló teljesítményt nyújt olyan extrém korrozív környezetben, ahol az egyéb anyagok, mint például a rozsdamentes acél, már nem állnak ellen.

Szabványok

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568

Műszaki **specifikációk**

d-D	M10
k	6.4

Műszaki **rajz**

L (mm)	40
P	1.5
S	17

FABORY

