

## Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Sárgaréz CU2/CU3 Nikkelbevonatos M6X20

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Cikkszám  | 46060.060.020            |
| Márka     | -                        |
| UBB       | 950351744657             |
| UNSPSC    | 31161620                 |
| EAN       | 8715492840875            |
| csom. 200 | Csak bontatlan csomagban |

### Műszaki adatok

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Átmérő                   | M6              |
| Hossz                    | 20 mm           |
| Behajtási tulajdonságok  | Hexagon         |
| Fej alak                 | Hatszögletű fej |
| Anyag                    | Sárgaréz        |
| Anyag, műszaki jellemzők | CU2/CU3         |
| Menetirány               | Jobb            |
| Felületkezelés           | Nikkelbevonatos |
| Menetek                  | Metrikus menet  |

### Szabványok

|      |            |
|------|------------|
| NEN  | 1568       |
| ASME | B18.2.3.1M |
| ISO  | 4017       |
| DIN  | 933        |
| NF   | E25-114    |

### Műszaki specifikációk

|        |    |
|--------|----|
| d-D    | M6 |
| k      | 4  |
| L (mm) | 20 |
| P      | 1  |
| s      | 10 |

### Műszaki rajz

