



Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Sárgaréz CU2/CU3 M2X16

Cikkszám	48170.020.016
Márka	-
UBB	950353200278
UNSPSC	31161504
EAN	8715492848581
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M2
Hossz	16 mm
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők	CU2/CU3
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	963
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370

Műszaki specifikációk

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	3.8
Tővigmenetes L ≤	18
k (max.)	1.2
L (mm)	16
n	0.5
P	0.4
t (min.)	0.4

Műszaki rajz

