



DIN 661/302 Vörösréz DHP 3X20MM

Cikkszám	50380.030.020
Márka	-
UBB	950368022212
UNSPSC	31162201
EAN	8715492246219
csom. 1000	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	3 mm
Hossz	20 mm
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Vörösréz
Anyag, műszaki jellemzők	DHP

Szabványok

DIN	661/302
ISO	1051
BS	4620

Műszaki specifikációk

d1	3
d2	5.2
d3 (min.)	2.87
D (mm)	3
e (max.)	1.5
k ≈	1.4
L (mm)	20

Műszaki rajz

