

Sasszeg DIN 94 Vörösréz
4X40MM



Cikkszám	50390.040.040
Márka	-
UBB	950359164288
UNSPSC	31163204
EAN	8715492247049
csom. 250	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	4 mm
Hossz	40 mm
Anyag	Vörösréz
Info	A sasszeg furathoz a H13 tűrésmező ajánlott a d (névl.) furat átmérőhöz $\leq 1,2$ mm és H14 tűrés a d (névl.) furat átmérőhöz $\geq 1,6$ mm és fölötte.A sasszeg végének alakja a gyártó megítélése szerinti.A névleges hosszúság (L) tűrése js17.

Szabványok

NF	E25-774
ISO	1234
DIN	94
NEN	182

Műszaki specifikációk

a (max.)	4
b $\approx$	8
c (max.)	7.4
c (min.)	6.5
d (min.)	3.5
D (mm)	4
L (mm)	40
d (max.)	3.7

Műszaki rajz

