

Sasszeg DIN 94 Vörösréz 5X80MM



Cikkszám	50390.050.080
Márka	-
UBB	950359164932
UNSPSC	31163204
EAN	8715492247155
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	5 mm
Hossz	80 mm
Anyag	Vörösréz
Info	A sasszeg furathoz a H13 tűrésmező ajánlott a d (névl.) furat átmérőhöz $\leq 1,2$ mm és H14 tűrés a d (névl.) furat átmérőhöz $\geq 1,6$ mm és fölötté. A sasszeg végének alakja a gyártó megítélése szerinti. A névleges hosszúság (L) tűrése js17.

Szabványok

NF	E25-774
DIN	94
NEN	182
ISO	1234

Műszaki specifikációk

a (max.)	4
b $\approx$	10
c (max.)	9.2
c (min.)	8
d (min.)	4.4
D (mm)	5
L (mm)	80
d (max.)	4.6

Műszaki rajz

