

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Rozsdamentes acél A2 Min.50 M24X80

Cikkszám	51000.240.080
Márka	-
UBB	950351769407
UNSPSC	31161620
EAN	8715492251947
csom. 5	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M24
Hossz	80 mm
Osztály	Min.50
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.

Szabványok

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54

Műszaki rajz

d-D	M24
k	15
L (mm)	80
P	3
s	36

