

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Rozsdamentes acél A2 70 M2X5

Cikkszám	51010.020.005
Márka	-
UBB	500571249308
UNSPSC	31161620
EAN	8715494122405
csom. 1000	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M2
Hossz	5 mm
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	A méretek M20- nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50- es tulajdonsági osztályba tartoznak.

Szabványok

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568

Műszaki specifikációk

d-D	M2
k	1.4
L (mm)	5

Műszaki rajz

P	0.4
S	4

