

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Rozsdamentes acél A2 70 M2X16

Cikkszám	51010.020.016
Márka	-
UBB	500571249712
UNSPSC	31161620
EAN	8715494122443
csom. 1000	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M2
Hossz	16 mm
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.

Szabványok

DIN	933
ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Műszaki specifikációk

d-D	M2
k	1.4
L (mm)	16

Műszaki rajz

P	0.4
S	4

