

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Rozsdamentes acél A2 Min.50 M16X180

Cikkszám	51010.160.180
Márka	-
UBB	500571239739
UNSPSC	31161620
EAN	8715494134033
csom. 10	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M16
Hossz	180 mm
Osztály	Min.50
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.

Szabványok

ISO	4017
DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Műszaki specifikációk

d-D	M16
k	10
L (mm)	180

Műszaki rajz

P	2
S	24

