



Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Rozsdamentes acél A2 70 M18X130

Cikkszám	51010.180.130
Márka	-
UBB	500571240471
UNSPSC	31161620
EAN	8715494540797
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő (d-D)	M18
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú
Fej alak	Hatszögletű fej
Hosszúság (L) (mm)	130
Anyag (hossz)	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz)	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8xd értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.

Szabványok

DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Műszaki specifikációk

k	11.5
P	2.50
s	27

Műszaki rajz

FABORY *OF COURSE.*
SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS

