

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Rozsdamentes acél A2 70 M20X25

Cikkszám	51010.200.025
Márka	-
UBB	500621784429
UNSPSC	31161620
EAN	8715494512176
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M20
Hossz	25 mm
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.

Szabványok

ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933

Műszaki specifikációk

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	25

Műszaki rajz

P	2.5
S	30

