



Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Rozsdamentes acél A2 70 M20X55

Cikkszám	51010.200.055
Márka	-
UBB	950351782277
UNSPSC	31161620
EAN	8715492256966
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő (d-D)	M20
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú
Fej alak	Hatszögletű fej
Hosszúság (L) (mm)	55
Anyag (hossz)	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz)	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8xd értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.

Szabványok

ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Műszaki specifikációk

k	12.5
P	2.50
s	30

Műszaki rajz

FABORY *OF COURSE.*
SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS

