

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Rozsdamentes acél A2 70 M20X75

Cikkszám	51010.200.075
Márka	-
UBB	950351782681
UNSPSC	31161620
EAN	8715492257000
csom. 10	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M20
Hossz	75 mm
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	A méretek M20- nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50- es tulajdonsági osztályba tartoznak.

Szabványok

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114

Műszaki specifikációk

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	75

Műszaki rajz

P	2.5
S	30

