

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Rozsdamentes acél A2 Min.50 M20X170

Cikkszám	51010.200.170
Márka	-
UBB	500571251270
UNSPSC	31161620
EAN	8715494134088
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M20
Hossz	170 mm
Osztály	Min.50
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.

Szabványok

NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

Műszaki specifikációk

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	170

Műszaki rajz

P	2.5
S	30

