

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Rozsdamentes acél A2 Min.50 M22X70

Cikkszám	51010.220.070
Márka	-
UBB	951351792654
UNSPSC	31161620
EAN	8715492257147
csom. 10	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M22
Hossz	70 mm
Osztály	Min.50
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.

Szabványok

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114

Műszaki specifikációk

d-D	M22
k	14
L (mm)	70

Műszaki rajz

P	2.5
S	32

