

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Rozsdamentes acél A2 Min.50 M30X80

Cikkszám	51010.300.080
Márka	-
UBB	951351795889
UNSPSC	31161620
EAN	8715492257413
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M30
Hossz	80 mm
Osztály	Min.50
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.

Szabványok

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017
DIN	933

Műszaki specifikációk

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	80

Műszaki rajz

P	3.5
S	46

