



## Hatlapfejű csavar peremmel, recézett, tövigmenetes DIN ≈6921 Rozsdamentes acél A2 70 M8X45

Cikkszám	51014.080.045
----------	---------------

Márka	-
-------	---

UBB	500634386394
-----	--------------

UNSPSC	31161620
--------	----------

EAN	8715494556101
-----	---------------

csom. 200	Csak bontatlan csomagban
-----------	-----------------------------

### Műszaki adatok

Átmérő (d-D)	M8
Hosszúság (L) (mm)	45
Megjegyzések	Hatlapfejes fogazott karimás csavarok egyedi tulajdonságai: A karima a csavarfej alatt felgyülemlett erőt nagy területen eloszlatja, így kisebb a felületi nyomás. A fogazott karimának köszönhetően kiváló önzáró tulajdonsággal rendelkezik. Nagy (túlméretes) furatok és/agy szerszám furatok lefedhetők a karimával. Nincs szükség alátétre.
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag (hossz)	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz)	A2

### Szabványok

DIN	≈6921
EN	≈1665
ASME	≈B18.2.3.4M
ISO	≈4162

Menetirány Jobb

Menetek Metrikus menet

**FABORY**  
*OF COURSE.*

SETTING THE STANDARD  
IN FASTENING SOLUTIONS

## Műszaki specifikációk

$d_c$ (max.)	18
$k$ (max.)	8.1
P	1.25
s	13

## Műszaki rajz

