



SECURITY Csillag kulcsnyílású hornyos félgömbfejű csavar, csappal Rozsdamentes acél A2 70 M3X10

Cikkszám	51037.030.010
Márka	-
UBB	500633140388
UNSPSC	31161504
EAN	8715494608206
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M3
Hossz	10 mm
Behajtási tulajdonságok	Hat-karéjos
Fej alak	Félgömbfej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetek	Metrikus menet
Info	A szerszámok kérésre beszerezhetők

Szabványok

Műszaki specifikációk

d-D	M3
dk (max.)	5.7
k (max.)	1.65
L (mm)	10
P	0.5
Kulcsnyílás	10

Műszaki rajz

