



Hatlapú belső kulcsnyílású, alacsonyfejű csavar, vezető horonnyal csavarkulcshoz DIN 6912 Rozsdamentes acél A2 M6X70

Cikkszám	51042.060.070
Márka	-
UBB	951351902212
UNSPSC	31161605
EAN	8715492261083
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M6
Hossz	70 mm
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Lapos fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	6912
-----	------

Info	A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötélemeknek csökkentett a terhelhetősége. Amennyiben az acél kötélemeknek (pl.: 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 →
------	--

010.9, 12.9 →
012.9. Rozsdamentes
acél kötőelemek
esetében a
csökkentett
terhelhetőség
jelölése az
anyagosztály
mellőzése. Például:
A2-70 → A2. Néhány
esetben a régi és az
új jelölés is szerepel
egymás mellett.

Műszaki specifikációk

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	18
d-D	M6
dh	3
dk	10
Tővigmenetes $L \leq$	25
k	4
L (mm)	70
P	1
s	5

Műszaki rajz

